


# Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 12 HP, 0.1" Offset, 2.5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive

**NÚMERO DE CATÁLOGO**

**30848-432**



U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP

Front panel, 3 U

Stainless steel alignment pin pressed-in

Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

U-profile, shieldable with textile EMC gasket

For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle

For front mounting, PCB fixing with 0.1" offset

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Width: 12HP

Quantidade por embalagem: 1

Accessory Type: Front panel

Tipo de alça: IEL; IET

Instalação: Screw-on Front with 0.1" offset

EMC Gasket Type: Textile

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Conductive

Treated Edges: Não

Em conformidade com: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Profundidade: 2.5mm

EMC Shielding: No (Retrofittable)

Acabamento: Anodized; Passivated

Altura: 128.4mm

Material: Alumínio

Product Type: Front Panel

Rack Height: 3U

Tipo: Front Panel for Handle (PIU)

Largura: 60.6mm

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order EMC profile seal separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**