


Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +70°C



The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Textile EMC gasket is affixed laterally on the front panel or in the groove of the right-hand profile as appropriate.

Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels

Temperature range -40 °C ... +70 °C

ESPECIFICAÇÕES

Works With:	Subracks; Cases; Front Panels
Família de produtos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type:	Shielding Kit
Material:	Elastômero Termoplástico

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Flammability Rating
--------------------	-------------	--------------------------	------------------	------------	-------------	---------------------

21101-853	3U	10	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-855	6U	10	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-857	2U	10	1.62mm	52mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-854	3U	100	1.62mm	97mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-856	6U	100	1.62mm	232mm	3.8mm	UL® 94V-0
21101-858	4U	10				
21101-978	5U	10				
21101-904	9U	100				


Table 2/2

Número de catálogo	Envio rápido
21101-853	Não
21101-855	Não
21101-857	Não
21101-859	Não
21101-854	Não
21101-856	Não
21101-858	Não
21101-978	Não
21101-904	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

EMC gaskets (textile) are required for shielding the front panels.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE