


## Front Panel, Flat, Refrofit Shielding, D-Sub Cutouts



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.  
Shieldable for stainless steel EMC gasket.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

For stainless steel EMC gasket

Al, 2.5 mm, front anodized, conductive

## ESPECIFICAÇÕES

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Rack Height:</b>    | 3U                   |
| <b>Rack Width:</b>     | 4HP                  |
| <b>Material:</b>       | Aluminio             |
| <b>Acabamento:</b>     | Anodized; Passivated |
| <b>Accessory Type:</b> | Front panel          |
| <b>Product Type:</b>   | Front Panel          |

**Tipo:** Front Panel without Handle

**EMC Shielding:** No (Retrofittable)

Table 1/2

| Número de catálogo | Quantidade por embalagem | Instalação     | Front Finish | Rear Finish | Number of Pins | Treated Edges |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| 30118-353          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (2) 25         | Não           |
| 30118-352          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (2) 15         | Não           |
| 30118-350          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (1) 25         | Não           |
| 30118-351          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (2) 9          | Não           |
| 30118-354          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (3) 9          | Não           |
| 30118-348          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (1) 9          | Não           |
| 30118-349          | 1                        | Screw-on Front | Anodized     | Conductive  | (1) 15         | Não           |

Table 2/2

| Número de catálogo | Em conformidade com                | Profundidade (D) | Altura (H) | Largura (W) | Envio rápido |
|--------------------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 30118-353          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |
| 30118-352          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |
| 30118-350          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |
| 30118-351          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |
| 30118-354          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |
| 30118-348          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |
| 30118-349          | IEC 60297-3-101,<br>IEEE 1101.1/10 | 2.5mm            | 128.4mm    | 19.98mm     | Não          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO


Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.


Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order stainless steel EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

## DIAGRAMAS





## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**