

Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for sub racks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

ESPECIFICAÇÕES

Profundidade (D):	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized; Passivated
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel without Handle

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Instalação	Gasket Type	Front Finish
20848-608	3U	28HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Instalação	Gasket Type	Front Finish
20848-599	3U	42HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-600	3U	63HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-605	4U	42HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-696	6U	28HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-601	3U	84HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-602	6U	42HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-606	4U	63HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-607	4U	84HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-603	6U	63HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized
20848-604	6U	84HP	1	Hinged, Bottom	Textile EMC	Anodized

Table 2/3

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)	Largura (W)
20848-608	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	213mm
20848-600	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	319.7mm
20848-605	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9mm	213mm
20848-696	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	141.9mm

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)	Largura (W)
20848-601	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4mm	426.4mm
20848-602	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	213mm
20848-606	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9mm	426.4mm
20848-603	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	319.7mm
20848-604	Conductive	Não	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8mm	426.4mm

Table 3/3

Número de catálogo	Envio rápido
20848-608	Não
20848-599	Não
20848-600	Não
20848-605	Não
20848-696	Não
20848-601	Não
20848-602	Não
20848-606	Não
20848-607	Não

