

Horizontal Rail Insulation Strip



Strip enables an insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors. Creates standardized mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO and EuropacPRO/-Rugged.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

For insulated mounting of backplanes or metal plates as supports for connectors

Creates standardised mounting depth for plug-in units in the subrack in conjunction with L-ST and H-ST horizontal rails

ESPECIFICAÇÕES

Works With:	Subracks; Cases
Família de produtos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type:	Insulation Strip
Material:	Policarbonato

Table 1/1

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Flammability Rating	Length	Envio rápido
24560-820	20HP	10	UL® 94V-0	101.5mm	Não
24560-828	28HP	10	UL® 94V-0	144.2mm	Não

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Flammability Rating	Length	Envio rápido
24560-842	42HP	10	UL® 94V-0	210.4mm	Não
24560-840	40HP	10	UL® 94V-0	205.12mm	Não
24560-863	63HP	10	UL® 94V-0	316.88mm	Não
24560-884	84HP	10	UL® 94V-0	428.64mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE