

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EN1326	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN1325	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Black
EN1337	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EN1350	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Black

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo desoque	SocketQuantity	Cor
EN1380	Enlogic	Intelligent PDU	Socket Strip	(16) Locking C13/C15, (16) Locking C13/C15/C19/C21	32	Black

Table 2/6

Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EN1326	No Circuit Breaker	Não	0	3.7 kVA	3m	Top Feed
EN1325	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1337	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1350	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	3m	Top Feed
EN1380	20 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	2	7.4 kVA	3m	Top Feed

Table 3/6

Número de catálogo	Input Voltage	Phase	Interrupt Rating	Tensão nominal	Max Power Input	On/Off Switch Included
EN1326	100 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	3.3 kVA	Não
EN1325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	Não
EN1337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	Não
EN1350	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	Não
EN1380	200 – 240V	1 PH	5kAIC	230V	7.44 kVA	Não

Table 4/6

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EN1326	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Input	Sim

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	Não
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	Não
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	Não
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Input	Não

Table 5/6

Número de catálogo	Material	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso
EN1326	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1337	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	55mm	8.02kg

Table 6/6

Número de catálogo	Quantidade por embalagem	Envio rápido
EN1326	1	Não

Número de catálogo	Quantidade por embalagem	Envio rápido
EN1325	1	Não
EN1337	1	Não
EN1350	1	Não
EN1380	1	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE