

Novastar 19" Panel/Slide Mount



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Slide Mount

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento	Altura
27230-172	6U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	267.1mm
27230-173	9U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	400.45mm
27230-174	12U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	533.8mm
27230-175	16U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	711.6mm
27230-176	20U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	889.4mm
27230-177	25U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1111.65mm
27230-197	29U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1291mm
27230-178	34U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1511.7mm
27230-179	38U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1689.5mm

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor	Acabamento	Altura
27230-180	43U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1911.75mm
27230-181	47U	2	Black Grey	RAL 7021	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	2089.55mm

Table 2/2

Número de catálogo	Unidade de embalagem	Certifications	Envio rápido
27230-172	Pair	RoHS	Não
27230-173	Pair	RoHS	Não
27230-174	Pair	RoHS	Não
27230-175	Pair	RoHS	Não
27230-176	Pair	RoHS	Não
27230-177	Pair	RoHS	Não
27230-197			Não
27230-178	Pair	RoHS	Não
27230-179	Pair	RoHS	Não
27230-180	Pair	RoHS	Não
27230-181	Pair	RoHS	Não

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE