

Plug-In Unit Kit With Trapezoid Handle, Unshielded, Grey



Plug-in unit, with static handle and the flat front panel. The grey handle is assembled on the front panel.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Flat front panel

Handle without extraction function

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized; Passivated
Product Type:	Front Panel
Tipo:	Front Panel with Handle (PIU)

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Front Finish
20818-017	3U	3HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Instalação	Front Finish
20818-018	3U	4HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-019	3U	5HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-021	3U	7HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-022	3U	8HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-023	3U	10HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-026	6U	5HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-024	3U	12HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-027	6U	6HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-162	6U	7HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-029	6U	10HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-120	6U	12HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-020	3U	6HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-025	6U	4HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized
20818-028	6U	8HP	1	Trapezoid, Static	Screw-on Front	Anodized

Table 2/3

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Flammability Rating	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)
20818-017	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Flammability Rating	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)
20818-018	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-019	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-021	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-022	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-023	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-026	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm
20818-024	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-027	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm
20818-162	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm
20818-029	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm
20818-120	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm

Número de catálogo	Rear Finish	Treated Edges	Flammability Rating	Em conformidade com	EMC Shielding	Altura (H)
20818-020	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	128.4mm
20818-025	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm
20818-028	Passivated	Não	UL® 94V-0	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	Não	261.8mm

Table 3/3

Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
20818-017	14.9mm	Não
20818-018	20mm	Não
20818-019	25mm	Não
20818-021	35.2mm	Não
20818-022	40.3mm	Não
20818-023	50.5mm	Não
20818-026	25mm	Não
20818-024	60.6mm	Não
20818-027	30.1mm	Não
20818-162	35.2mm	Não
20818-029	50.5mm	Não
20818-120	60.6mm	Não

Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
20818-020	30.1mm	Não
20818-025	20mm	Não
20818-028	40.3mm	Não

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE