

Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Black



The static plastic handle, trapezoid form in black color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

With separate identification plate, Al 1.5 mm

Handle, PC, UL 94 V-0

ESPECIFICAÇÕES

Works With:	Front Panels
Product Type:	Handle
Material:	Policarbonato
Tipo:	Static

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Flammability Rating	Cor	Em conformidade com
20808-082	7HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-088	21HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-089	28HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-090	40HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-091	42HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-080	5HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-081	6HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-083	8HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-084	9HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-085	10HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-086	12HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Número de catálogo	Rack Width	Quantidade por embalagem	Tipo de alça	Flammability Rating	Cor	Em conformidade com
20808-087	14HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-396	3HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-397	4HP	1	Trapezoid, Static	UL® 94V-0	Black	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
20808-082	34.1mm	Não
20808-088	105.2mm	Não
20808-089	140.8mm	Não
20808-090	201.8mm	Não
20808-091	212mm	Não
20808-080	24mm	Não
20808-081	29mm	Não
20808-083	39.2mm	Não
20808-084	44.3mm	Não
20808-085	49.4mm	Não
20808-086	59.6mm	Não
20808-087	69.7mm	Não


Número de catálogo	Largura (W)	Envio rápido
20809-396	13.8mm	Não
20809-397	18.9mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Cannot be used together with fixing clip (21101-239).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE