

Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U



Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and with lateral mounting capability on 19". Robust telescopic sliding-rails - suitable for the installation of 19 inch chassis are suitable for mounting server enclosures from our product portfolio. Due to the extremely robust construction and high load capacity, the telescopic slides can also be used with very heavy housings.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Static load-carrying capacity per pair 72 - 100 kg

Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)

End stop damped

Extension length > 100 %

Rail width k = 19.1 mm, max. installation width of extension/drawer w = 411 mm

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aço
Product Type:	Telescopic Slide
Acabamento:	Chapa de Aço Zincada

Table 1/1

Número de catálogo	Length	Quantidade por embalagem	Static Load	Tipo	Envio rápido
20110-190	300mm	2	77kg	Universal	Não

Número de catálogo	Length	Quantidade por embalagem	Static Load	Tipo	Envio rápido
20110-193	450mm	2	94kg	Universal	Não
20110-192	400mm	2	88kg	Universal	Não
20110-194	500mm	2	100kg	Universal	Não
20110-195	550mm	2	94kg	Universal	Não
20110-191	350mm	2	83kg	Universal	Não
20110-196	600mm	2	88kg	Universal	Não
20110-198	700mm	2	72kg	Universal	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

To mount on 19" plane please order assembly kit separately.

Universal telescopic rails can also be fitted without additional components in non-standard applications, thus also in other than 19" cabinets.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE