


Varistar CP Base Plate, Multi-Piece



Multi piece base plate is assembled from inside.

Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.

CARACTERÍSTICAS

To cover the base opening

The multi-part base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet/Rack Base

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Estrutura	Cor	Código de cor
21630-616	600mm	600mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-617	600mm	800mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Estrutura	Cor	Código de cor
21630-618	600mm	900mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-619	600mm	1000mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-620	600mm	1100mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-621	600mm	1200mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-622	800mm	600mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-623	800mm	800mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-624	800mm	900mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-625	800mm	1000mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-626	800mm	1100mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-627	800mm	1200mm	1	Stationary	Black Grey	RAL 7021
21630-802	600mm	600mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-803	600mm	800mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-804	600mm	900mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-805	600mm	1000mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-806	600mm	1100mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-807	600mm	1200mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-808	800mm	600mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-809	800mm	800mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Estrutura	Cor	Código de cor
21630-810	800mm	900mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-811	800mm	1000mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-812	800mm	1100mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021
21630-813	800mm	1200mm	1	Mobile	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Envio rápido
21630-616	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-617	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-618	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-619	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-620	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-621	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-622	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-623	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-624	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-625	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-626	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-627	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-802	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não

Número de catálogo	Acabamento	Envio rápido
21630-803	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-804	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-805	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-806	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-807	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-808	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-809	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-810	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-811	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-812	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não
21630-813	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Multi piece base plate is assembled from inside.

Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE