

Varistar CP Cabinet Frame, Seismic Heavy Load



Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.

CARACTERISTICAS

St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated

Earthquake resistance to Bellcore Zone 4

Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021

Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587-2

ESPECIFICAÇÕES

Dynamic Load:	500kg
Static Load:	1600kg
Product Type:	Cabinet/Rack Frame
Frame Material:	Aço

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Shock and Vibration Tolerance
20630-273	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-274	33U	1600mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-275	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-276	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem	Shock and Vibration Tolerance
20630-277	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-278	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-279	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-280	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-281	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-282	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-283	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-284	42U	2000mm	800mm	1600mm	1	5g (force)
20630-285	42U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-286	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-287	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-288	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-269	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-270	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-271	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-272	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Número de catálogo	Frequency	Cor	Código de cor	Em conformidade com	Acabamento	Material
--------------------	-----------	-----	---------------	---------------------	------------	----------

20630-273	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-274	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-275	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-276	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-277	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-278	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-279	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-280	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-281	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço

20630-282	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-283	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-284	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-285	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-286	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-287	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-288	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-269	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-270	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço

20630-271	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço
20630-272	50 Hz	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aço

Table 3/3

Número de catálogo	Tipo	Works With	Envio rápido
20630-273	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-274	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-275	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-276	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-277	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-278	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-279	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-280	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-281	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-282	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-283	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-284	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-285	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-286	Heavy Load	Varistar CP	Não

Número de catálogo	Tipo	Works With	Envio rápido
20630-287	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-288	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-269	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-270	Heavy Load		Não
20630-271	Heavy Load	Varistar CP	Não
20630-272	Heavy Load	Varistar CP	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order attachments and components separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE