

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet Door

Grau de proteção: IP55

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Em conformidade com	Acabamento
21630-760	33U	1600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-761	33U	1600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Em conformidade com	Acabamento
21630-762	38U	1800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-763	38U	1800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-764	42U	2000mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-765	42U	2000mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-766	47U	2200mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
21630-767	47U	2200mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Table 2/2

Número de catálogo	Locking Type	Tipo	Works With	Envio rápido
21630-760	4-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não
21630-761	4-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não
21630-762	4-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não
21630-763	4-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não
21630-764	4-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não

Número de catálogo	Locking Type	Tipo	Works With	Envio rápido
21630-765	4-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não
21630-766	5-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não
21630-767	5-Point Locking	Steel Door, Plain	Varistar CP	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE