

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking



IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

CARACTERÍSTICAS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet Door

Grau de proteção: IP55

Material: Aço

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Cor	Código de cor
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021

Table 2/3						
Número de catálogo	Em conformidade com	Acabamento	Locking Type	Rack Width	Tipo	Works With
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking	800HP	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP

Número de catálogo	Em conformidade com	Acabamento	Locking Type	Rack Width	Tipo	Works With
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	5-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	5-Point Locking		Steel Door, Plain	Varistar CP

Table 3/3

Número de catálogo	Envio rápido
21630-752	Não
21630-753	Não
21630-754	Não
21630-755	Não
21630-756	Não
21630-757	Não
21630-758	Não
21630-759	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE