

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARACTERISTICAS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

ESPECIFICAÇÕES

Product Type: Cabinet Door
Grau de proteção: IP55
Material: Aço inoxidável

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Acabamento	Locking Type
21630-521	24U	1200mm	600mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking
21630-522	24U	1200mm	800mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking
21630-523	29U	1400mm	600mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Largura	Quantidade por embalagem	Acabamento	Locking Type
21630-524	29U	1400mm	800mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	3-Point Locking
21630-525	33U	1600mm	600mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking
21630-526	33U	1600mm	800mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking
21630-527	38U	1800mm	600mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking
21630-528	38U	1800mm	800mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking
21630-529	42U	2000mm	600mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking
21630-530	42U	2000mm	800mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	4-Point Locking
21630-531	47U	2200mm	600mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	5-Point Locking
21630-532	47U	2200mm	800mm	1	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	5-Point Locking

Table 2/2

Número de catálogo	Envio rápido
21630-521	Não
21630-522	Não
21630-523	Não
21630-524	Não
21630-525	Não
21630-526	Não
21630-527	Não
21630-528	Não
21630-529	Não
21630-530	Não
21630-531	Não
21630-532	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please purchase the grounding kit separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE