

107 Wraparound Strap for CPVC Pipe



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Includes flared edges to protect piping

Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe

Includes mounting screw

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)	A	B
1070125EG	597818	32	42.2 mm	5.8 mm	41.3 mm	77.8 mm
1070100EG	597817	25	33.7 mm	5.8 mm	36.5 mm	68.3 mm
1070200EG	597821	50	60.3 mm	5.8 mm	47.6 mm	93.7 mm

Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)	A	B
1070150EG	597819	40	48.3 mm	5.8 mm	44.5 mm	84.1 mm
1070075EG	597816	20	26.9 mm	5.8 mm	31.8 mm	60.3 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	C	Hanger Spacing
1070125EG	597818	30.2 mm	1.95 m Max
1070100EG	597817	30.2 mm	1.8 m Max
1070200EG	597821	30.2 mm	2.4 m Max
1070150EG	597819	30.2 mm	2.1 m Max
1070075EG	597816	30.2 mm	1.65 m Max

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

