

2-2 Hole Corner Gusset



CARACTERISTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Orientação	Tamanho do orifício (HS)	Espessura (T)
ZWA207L	387675	Aço	Hot-Dip Galvanized	Lado esquerdo	14 mm	6 mm
ZW207	313400	Aço	Hot-Dip Galvanized	Lado direito	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Aço	Hot-Dip Galvanized	Lado direito	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Electro galvanized	Lado direito	14 mm	

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	Parafuso incluído	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Não		
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Sim	10 mm	25mm

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	Parafuso incluído	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Não		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Não		

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

