

3000 U-Channel



CARACTERISTICAS

Medium duty U-channel for use with 3000 series beam clamps

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	Tamanho do orifício (HS)
3004EG	570590	600mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm
3003EG	570580	500mm	15 mm	30 mm	2.5 mm	13 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	X	A	B
3004EG	570590	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm
3003EG	570580	10.5 x 25 mm	31.5 mm	25 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

