

300M Universal Beam Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Universal beam clamp for standard beams

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

ESPECIFICAÇÕES

Material: Cast Iron

Acabamento: Electrogalvanized

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Hole Type	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)	Espessura do flange (FT)	A
30009MM	389500	Plain	9 mm		18 mm Max	21 mm
30011MM	389510	Plain	11 mm		20 mm Max	23 mm
30013MM	389520	Plain	13 mm		26 mm Max	35 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Hole Type	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)	Espessura do flange (FT)	A
30017MM	389505	Plain	17 mm		28 mm Max	30 mm
300M6	386805	Threaded		M6	18 mm Max	21 mm
300M8	386810	Threaded		M8	18 mm Max	21 mm
300M10	386820	Threaded		M10	20 mm Max	23 mm
300M12	386830	Threaded		M12	26 mm Max	35 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Static Load	Certifications
30009MM	389500	14 N·m Min	1200N	VdS G4005005, ITB
30011MM	389510	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	14 N·m Min	5500N	ITB, FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4031026
300M6	386805	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
300M10	386820	14 N·m Min	2500N	ITB, VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M12	386830	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

