

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Structural attachment used to join hanger rod to a structure

Provides full vertical rod adjustment

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)
038M0010EG	598290	Aço	Electro galvanizado	M10	13 mm	6.7 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	C	D	Static Load
038M0010EG	598290	85 mm	29 mm	30.6 mm	19 mm	1112N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Load rating dependent on wood structure strength.

For 3/8" rod through 2" pipe, use two Model #43 Wood Drive Screws. For 3/8" rod through 4" pipe, use one Model #42 1/2" x 3" Lag Screw.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

