

4G16H Twist Clip with 90° Plain Hole



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from T-Grid

Fast, easy and secure twist-on installation

No tools required for installation

ESPECIFICAÇÕES

Material: Spring Steel

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Cor	Tamanho do orifício (HS)	Espessura do flange (FT)	T-Grid Size
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Gray	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm
4G16HWH	576950	Painted	Branco	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
--------------------	------------------	-------------

4G16H	170230	180N
4G16HWH	576950	180N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

