

4G24H Twist Clip with 90° Plain Hole



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from T-Grid

Fast, easy and secure twist-on installation

Designed to reduce scratching of T-grid

No tools required for installation

ESPECIFICAÇÕES

Material: Spring Steel

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Cor	Tamanho do orifício (HS)	Espessura do flange (FT)	T-Grid Size
4G24H	170490	nVent CADDY Armour	Gray	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm
4G24HWHSP25	172280	Painted	Branco	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Cor	Tamanho do orifício (HS)	Espessura do flange (FT)	T-Grid Size
4G24HWH	170500	Painted	Branco	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
4G24H	170490	180N
4G24HWHSP25	172280	180N
4G24HWH	170500	180N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

