


# 510 nVent CADDY EZ Riser



The 510 nVent CADDY EZ Riser is a quick-closing pipe clamp, ideal for supporting vertical steel pipe where space is available. Ready-to-use out of the box, this solution has slotted holes to simplify assembly and eliminate loose hardware. Due to the serrated washer-head design, installers can easily assemble the EZ Riser with just a single tool.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized

**Material:** Aço

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | NB/DN | Diâmetro externo (OD) | Tamanho do orifício (HS) | A      | B     |
|--------------------|------------------|-------|-----------------------|--------------------------|--------|-------|
| 5101200EG          | 179338           | 300   | 324 mm                | 17 mm                    | 569 mm | 51 mm |
| 5100800EG          | 179336           | 200   | 219 mm                | 17 mm                    | 464 mm | 51 mm |
| 5101000EG          | 179337           | 250   | 273 mm                | 17 mm                    | 524 mm | 51 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Static Load | Certifications |
|--------------------|------------------|-------------|----------------|
| 5101200EG          | 179338           | 12000N      |                |
| 5100800EG          | 179336           | 11100N      | UL, cUL        |
| 5101000EG          | 179337           | 11100N      |                |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Clamp is fitted for steel pipe and should be installed below a coupling or shear lug, with bolts torqued to recommended value.

Slotted holes and bolts for pipe sizes up to 12" only.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

