

ADK Strut End Cap



The nVent CADDY ADK Strut End Caps provide a safe and fast solution for handling sharp-edged strut channels. The ADK Caps are easily inserted into the ends of factory or field-cut strut channels and help prevent potential injuries caused by rough edges found on material ends. Additionally, this simple solution works with multiple strut channel profile types and is available in several different colors to suit individual applications.

CARACTERÍSTICAS

Fits into ERISTRUT Type A, B, C and D strut channel, both slotted and solid

When separated, provides two end caps for ERISTRUT Type C channel

ESPECIFICAÇÕES

Material: Polietileno

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Cor	Strut Type	Altura (H)	Largura (W)	A
ADK421GY	313308	Gray	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421	313305	Blue	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	Espessura (T)
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm

Número de catálogo	Número do artigo	B	Espessura (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

