


Beam Clamp with Swivel



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Swivel beam clamp

Suitable for mounting onto sloped steel structures

Includes M10 nut and washer

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Torque (TQ)	Angle 1 (a1)	Angle 2 (a2)
HB2	336030	Electrogalvanized	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Hot-Dip Galvanized	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

