

Bolt Expansion Anchor



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Heavy duty wedge anchor

For cracked and non-cracked concrete

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

Approved for use in seismic design category C1 & C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Embedment Depth
SABM8010	400408	Aço	Electrogalvanized	M8	75mm	55 mm
SABM8050	400409	Aço	Electrogalvanized	M8	115mm	55 mm
SABM8050S6	401151	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		M8	115mm	55 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Embedment Depth
SABM10010	400410	Aço	Electrogalvanized	M10	90mm	68 mm
SABM10010S6	401152	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		M10	90mm	68 mm
SABM10050	400411	Aço	Electrogalvanized	M10	135mm	68 mm
SABM10050S6	401153	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		M10	135mm	68 mm
SABM12015	402170	Aço	Electrogalvanized	M12	110mm	80 mm
SABM12050	401158	Aço	Electrogalvanized	M12	150mm	80 mm
SABM16025	402171	Aço	Electrogalvanized	M16	145mm	97 mm
SABM20030	402446	Aço	Electrogalvanized	M20	167mm	114 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Diâmetro da broca
SABM8010	400408	9 mm	8mm
SABM8050	400409	49 mm	8mm
SABM8050S6	401151	49 mm	8mm
SABM10010	400410	10 mm	10mm
SABM10010S6	401152	10 mm	10mm
SABM10050	400411	55 mm	10mm
SABM10050S6	401153	55 mm	10mm
SABM12015	402170	14 mm	12mm

Número de catálogo	Número do artigo	A	Diâmetro da broca
SABM12050	401158	54 mm	12mm
SABM16025	402171	28 mm	16mm
SABM20030	402446	32 mm	20mm

Characteristic Axial Loads from ETA-12/0397		
Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

