

Branch Line Restraint Pipe Attachment



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod

Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions

Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring

Can be installed with threaded rod above or below the service pipe

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Length (L)
CSBBRP0200E G	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm

Número de catálogo	Número do artigo	NB/DN	Diâmetro externo (OD)	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)	Length (L)
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

