

# C-GW Cable Protection Plate



## CARACTERÍSTICAS

Cable protection plate

Used with nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU and C-ES products

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Polietileno

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo | Length |
|--------------------|------------------|------------------|--------|
| C16GW              | 337810           | 13 - 16 mm       | 40mm   |
| C32GW              | 337850           | 29 - 32 mm       | 40mm   |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

