

Cantilever Arm with E0 Channel



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Perforated, cold rolled

Slotted backplate

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Espessura (T):	1.5 mm
E:	6 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Tamanho do orifício (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C:	15.5 mm
B:	27 mm
A:	30 mm
Largura (W):	40 mm
D:	60 mm
Altura (H):	120 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

