


Cantilever Arm with EOL Channel



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Perforated, cold rolled

Slotted backplate

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)
CE0L13H0300EG	599880	300mm
CE0L13H0180EG	599879	180mm


Espessura (T): 1.25 mm

E: 4 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Tamanho do orifício (HS):	10.5 mm
X:	11 x 18 mm
C:	15.5 mm
A:	18 mm
B:	27 mm
Largura (W):	40 mm
D:	60 mm
Altura (H):	120 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

