

CHK Chain



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Versatile non-welded double loop chain

Conforms to DIN 5686

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized


Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	A	B	D	Static Load
CHK22K	385860	30m	28 mm	9 mm	2 mm	400N
CHK25K	385870	30m	31 mm	10 mm	2.2 mm	500N
CHK27K	385880	30m	35 mm	11 mm	2.5 mm	700N

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	A	B	D	Static Load
CHK30K	385890	30m	39 mm	12.5 mm	2.8 mm	900N
CHK32K	385900	25m	41 mm	14 mm	3.1 mm	1200N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

