

EBC Beam Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N

Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Tamanho do orifício (HS)	Espessura do flange (FT)	Torque (TQ)	Static Load
EBC	170380	6	10.5 mm	16 mm Max	20 N·m	450N
EBCSP25	172430	6	10.5 mm	16 mm Max	3 N·m	450N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

