

ECN Nut for C-Channel E5



CARACTERISTICAS

Channel nut for C-Profiles

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura (T)	A
E5CN6S4	335200	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6	5 mm	22 mm
E5CN6HD	335170	Aço	Hot-Dip Galvanized	6	5 mm	22 mm
E5CN10HD	335190	Aço	Hot-Dip Galvanized	10	6 mm	22 mm
E5CN8HD	335180	Aço	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	22 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B
E5CN6S4	335200	13 mm
E5CN6HD	335170	13 mm


Número de catálogo	Número do artigo	B
E5CN10HD	335190	13 mm
E5CN8HD	335180	13 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Sliding force F2 is limited to 600 N for all types of Nuts and T-Bolts for C-channel System.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E5	2600 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

