

EER-Ti/T Trapezoidal Deck Threaded Rod Hanger



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Supports threaded rod

Thread impression for simple installation

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: nVent CADDY Armour

Material: Spring Steel

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Espessura do flange (FT)	Diâmetro da broca	Static Load 1 (F1)
EERTIM6	173120	6 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM10	173140	10 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Espessura do flange (FT)	Diâmetro da broca	Static Load 1 (F1)
EERTIM8	173130	8 mm	Threaded	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 2 (F2)	Certifications
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM8	173130	900N	ITB

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 0.8 - 2.0 mm flange thickness. Static Load 2 represents 2.0 - 3.0 mm flange thickness.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

