

C-EC Cable to Strut Clamp, 60–64 mm OD

NÚMERO DE CATÁLOGO

C64EC



CARACTERÍSTICAS

One-piece cable/conduit clamp with protective boot

No screws or bolts to drop

Requires only a screwdriver or nutdriver for installation

Fits into open side of strut channel

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 337730

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Diâmetro externo (OD): 60 - 64 mm

Largura (W): 30 mm

Espessura (T): 2.25 mm

Torque (TQ): 4 N·m


A: 18 mm Min

B: 10 mm Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Screw is electrogalvanized on clamps that have an outer diameter of 40 mm or less.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

