


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base

NÚMERO DE CATÁLOGO

PEB



CARACTERÍSTICAS

Ideal for use with strut channel type A and U-shaped brackets to create custom equipment supports

Height adjustable

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 360425

Material: Aço;Polypropylene;Polietileno

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Altura (H): 305 - 457 mm

Length (L): 314mm

Largura (W): 314 mm

A: 76 mm

Surface Area: 0.09m²


Peso unitário: 4 kg

Static Load: 3340N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The end user must select and evaluate the strut framing to ensure the custom assembled equipment support can properly support the applied load.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

