

# **ESS UH Sign Holder System without Strap**



## **CARACTERISTICAS**


Attached clip accepts ESS ST Strap for fixing to pipe


Complete with plastic cover, M8 nut and two additional screw holes with 0.157" (4 mm) diameter

## **ESPECIFICAÇÕES**

Table 1/2								
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro do parafuso (Sc)	Altura (H)	Largura (W)		
ESSUH	599501	Aço, Polycarbonate	Pregalvanized	8	55 mm	105 mm		

Table 2/2							
Número de catálogo	Número do artigo	A	В				
ESSUH	599501	11 mm	36 mm				





### **AVISO**

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 – Apoio ao cliente Opção 2 – Assistência técnica

## Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404

#### **APAC**

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY** 

**ERICO** 

**HOFFMAN** 

ILSCO SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.