

ESS UH Sign Holder System without Strap



CARACTERISTICAS

Attached clip accepts ESS ST Strap for fixing to pipe

Complete with plastic cover, M8 nut and two additional screw holes with 0.157" (4 mm) diameter

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro do parafuso (Sc)	Altura (H)	Largura (W)
ESSUH	599501	Aço, Polycarbonate	Pregalvanized	8	55 mm	105 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B
ESSUH	599501	11 mm	36 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

