

# Four Hole Flat Tee Plate



## CARACTERÍSTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do orifício (HS)	Espessura (T)	A
ZEA108S6	388701	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	138 mm
ZEA108EG	378581		Electro galvanizado	14 mm	6 mm	135 mm
ZE108	313080	Aço	Hot-Dip Galvanized	14 mm	6 mm	138 mm
ZEA108	387580	Aço	Hot-Dip Galvanized	14 mm	6 mm	138 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	Parafuso incluído	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
ZEA108S6	388701	90 mm	Não		
ZEA108EG	378581	87.5 mm	Não		

Número de catálogo	Número do artigo	B	Parafuso incluído	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
ZE108	313080	90 mm	Sim	10 mm	25mm
ZEA108	387580	90 mm	Não		

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

