

Hex Nut



CARACTERISTICAS

Internally threaded with a hex drive for many applications

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste	Espessura	Tamanho do fio
010M6	592040	Aço	Electrogalvanized	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Aço	Electrogalvanized	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Aço	Hot-Dip Galvanized	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Aço	Hot-Dip Galvanized	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste	Espessura	Tamanho do fio
010M12	592070	Aço	Electrogalvanizado	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Aço	Electrogalvanizado	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Aço	Electrogalvanizado	M10		

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

