

# HW Wedge Nut for Dovetail Deck



## CARACTERÍSTICAS

Trapeze nut for hanging threaded rod from steel ceilings

Installs easily

Fits several composite floor decking profiles

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized

**Material:** Aço

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Tamanho da haste (RS) | Ângulo (a) | A     | B      | C      |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|-------|--------|--------|
| PHWC6              | 196240           | 6                     | 25 °       | 18 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| PHWC8              | 196250           | 8                     | 25 °       | 18 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| HW10               | 187290           | 10                    | 15 °       | 25 mm | 12 mm  | 12 mm  |
| HW8                | 187280           | 8                     | 15 °       | 25 mm | 12 mm  | 12 mm  |
| HW6                | 187270           | 6                     | 15 °       | 25 mm | 12 mm  | 12 mm  |


| Número de catálogo | Número do artigo | Tamanho da haste (RS) | Ângulo (a) | A     | B     | C     |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|-------|-------|-------|
| HW12               | 187300           | 12                    | 15 °       | 25 mm | 16 mm | 16 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Static Load |
|--------------------|------------------|-------------|
| PHWC6              | 196240           | 1200N       |
| PHWC8              | 196250           | 1700N       |
| HW10               | 187290           | 2100N       |
| HW8                | 187280           | 1700N       |
| HW6                | 187270           | 1200N       |
| HW12               | 187300           | 2100N       |

| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts |               |     |     |     |      |      |       |       |
|--------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| Part Number                                |               | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 |
| TATA                                       | Comflor 51+   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
|                                            | Comflor 60/75 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|                                            | Comflor 80/95 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|                                            | Ribdeck 80    |     |     |     |      |      | X     | X     |
| SMD                                        | R51+          | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| KINGSPAN                                   | Multideck 50  | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| CMF                                        | Metfloor 55   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

