

# INC8 Internal Strut Beam Clamp



## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Mounts strut within beams

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material     | Acabamento         | Strut Type                        | A     | Diâmetro do parafuso (Sc) |
|--------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| INC8               | 336290           | Spring Steel | nVent CADDY Armour | A (41 x 41 mm),<br>C (21 x 41 mm) | 13 mm | 8                         |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Comprimento do parafuso (L) | Torque (TQ) | Static Load |
|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| INC8               | 336290           | 25mm                        | 6 N·m       | 450N        |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Strut channel must be cut 3/4" (20mm) shorter than the inner distance between the two beam flanges in order to accommodate the clamps.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

