

Internal Strut Beam Clamp with Bolt



CARACTERÍSTICAS

U-shaped clip for clamping the back of strut channel to a beam

Hex bolt included

Requires installation in pairs

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Largura (W)	Diâmetro do parafuso (Sc)
ZT606HDEG	313270	Aço	Hot-Dip Galvanized, Electro galvanized	28 mm Max	30 mm	10

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
ZT606HDEG	313270	2900N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.

Include strut channel thickness when calculating flange thickness.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

