

NM Cable to Rod/Wire Clip



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Supports non-metallic sheathed cable with ground wire

Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering

Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange	Diâmetro externo	Tamanho da haste
RMX4Z34	171096	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3.9 - 9.5 mm	7 - 8 mm	4, 6, 8, 10

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do fio
RMX4Z34	171096	3.9 - 4.8 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Assemblies allow support from most main and substructures.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

