

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut



CARACTERÍSTICAS

Includes easy closing mechanism

Age-resistant lining

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho da haste (RS):	M8;M10;1/2"
Temperatura:	-50 to 110 °C
Cor:	Black
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço;EPDM-SBR Rubber

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Largura (W)	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)
MPK037	586755	31 - 37 mm	25	20 mm	1 mm	6 mm
MPK031	586754	25 - 31 mm	20	20 mm	1 mm	6 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Largura (W)	Espessura (T)	Diâmetro do parafuso (Sc)
MPK044	586756	37 - 44 mm	32	20 mm	1 mm	6 mm
MPK051	586757	45 - 51 mm	40	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK068	586759	58 - 68 mm	50	21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK058	586758	50 - 58 mm		21 mm	1.25 mm	6 mm
MPK078	586760	68 - 78 mm	65	23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK088	586761	78 - 88 mm		23 mm	1.5 mm	6 mm
MPK098	586762	88 - 98 mm	80	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK118	586763	108 - 118 mm	100	23 mm	1.75 mm	6 mm
MPK170	586767	160 - 170 mm	150	25 mm	2 mm	6 mm
MPK148	586765	138 - 148 mm	125	25 mm	2 mm	6 mm
MPK160	586766	150 - 160 mm		25 mm	2 mm	6 mm
MPK138	586764	128 - 138 mm		23 mm	2 mm	6 mm
MPK201	586768	190 - 200 mm		27 mm	2.25 mm	6 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Static Load	Peso unitário
MPK037	586755	32mm	1000N	0.12 kg
MPK031	586754	32mm	1000N	0.11 kg
MPK044	586756	37mm	1000N	0.12 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Static Load	Peso unitário
MPK051	586757	37mm	1500N	0.14 kg
MPK068	586759	40mm	1500N	0.16 kg
MPK058	586758	37mm	1500N	0.15 kg
MPK078	586760	40mm	2000N	0.19 kg
MPK088	586761	40mm	2000N	0.2 kg
MPK098	586762	45mm	2500N	0.27 kg
MPK118	586763	50mm	2500N	0.3 kg
MPK170	586767	50mm	3200N	0.42 kg
MPK148	586765	50mm	3200N	0.4 kg
MPK160	586766	50mm	3200N	0.42 kg
MPK138	586764	50mm	3000N	0.34 kg
MPK201	586768	50mm	3600N	0.63 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

