


nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly



CARACTERÍSTICAS

Ideal for supporting multiple pipe runs, cable tray and air handling units

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 3:1

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Altura (H)	Largura (W)
PSB24A	360475	Polyethylene, Polypropylene, Aço	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm
PSB36A	360477	Polyethylene, Polypropylene, Aço	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Altura (H)	Largura (W)
PSB42A	360478	Polyethylene, Polypropylene, Aço	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Surface Area	Peso unitário	Static Load
PSB24A	360475	118709mm ²	2 kg	8900N
PSB36A	360477	118709mm ²	4 kg	8900N
PSB42A	360478	183225mm ²	4 kg	13340N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static loads are assumed to be uniformly distributed.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

