

nVent CADDY Rod Lock Anchor Screw



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For use with concrete and solid brick

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	B	C	Length (L)	Diâmetro da broca
CRLAM8EG	390009	8	32 mm	22 mm	72mm	8mm
CRLAM10EG	390010	10	32 mm	22 mm	72mm	8mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Profundidade do orifício de perfuração	Static Load	Certifications
CRLAM8EG	390009	50mm	2900N	ITB
CRLAM10EG	390010	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

