

# Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com suporte para pistola de pregos



O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com suporte para pistola de pregos inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a um suporte angular concebido para fixação direta, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrafino. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão utilizando uma vasta gama de pistolas de pregos para suportar e fixar iluminações e sinalética.

## CARACTERÍSTICAS

O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de bloqueio e um suporte de encaixe da pistola de pregos para betão

Encaixa no bocal de pistolas de pregos a gás ou a bateria, permitindo a instalação sem utilização das mãos na estrutura ou no solo com a utilização de um poste

Suporte angular com perna mais comprida para maior espaço para ferramentas

Fixação rápida e fácil a plataformas de betão, aço ou metal compósito

## ESPECIFICAÇÕES

**Static Load Safety Factor:** 5:1

**Acabamento:** Electrogalvanized

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A	B
CLP1L1GBSF	196091	Aço, Brass	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm
CLP1L2GBSF	196092	Aço, Brass	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
--------------------	------------------	-------------

CLP1L1GBSF	196091	100N
CLP1L2GBSF	196092	100N

**Espessura (T):** 6.5 mm

**Largura (W):** 12.5 mm

**Altura (H):** 21 mm


**Ângulo (a):** 60 °

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A carga estática representa a carga estática do conjunto de encaixe da pistola de pregos. Consulte o fabricante dos pregos para avaliar a carga estática dos mesmos e o tipo de betão utilizado para a instalação. A carga máxima corresponde à carga estática mais baixa indicada pelo fabricante dos pregos ou à carga publicada para o conjunto.

O encaixe é compatível com as pistolas de pregos BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 ou equivalentes.

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

