


Kit de carretel para sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link



O kit de carretel para sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link inclui um carretel de 150 metros de comprimento e um cabo de aço com 1 mm, juntamente com 100 dispositivos de bloqueio de perfil ultrabaixo. A embalagem inteligente permite que os empreiteiros extraiam e cortem o comprimento de cabo necessário sem terem de remover o carretel da caixa, tornando-a uma solução ideal para qualquer electricista. O dispositivo de bloqueio apresenta um acabamento estético e polido e possui uma capacidade de carga de 10 kg, sendo ideal para suportar e fixar iluminações e sinalética.

CARACTERÍSTICAS

O kit inclui um carretel de cabo de aço nVent CADDY Speed Link e dispositivos de bloqueio nVent CADDY Speed Link CLP

O carretel de cabo e os dispositivos de bloqueio são embalados em conjunto, simplificando o transporte para o local de trabalho e reduzindo o inventário

A embalagem permite aos utilizadores finais extrair e cortar qualquer comprimento de cabo necessário sem terem de remover o carretel da caixa

Ideal para retrabalhos e instalações nos quais podem ser necessários comprimentos de cabo personalizados

Cabo de aço construído a partir de sete feixes de sete fios de aço para aeronaves

A libertação sem chave do sistema de empurrar/puxar permite efetuar ajustes de forma fácil

O dispositivo de bloqueio de perfil baixo minimiza o impacto visual

Os tubos de libertação sem chave são fáceis de utilizar com luvas

O mecanismo de bloqueio de dupla face permite efetuar ajustes de altura de forma simples

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Material	Wire Rope Diameter	Length	Number of Locking Devices
CLP1L500PACK	196095	Electrogalvanized	Aço, Brass	1 mm	150m	100

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

