

nVent CADDY Speed Link SLDM with Hook



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects

Sleek, low-profile locking device reduces visual impact

Keyless locking device is adjustable even after installation

ESPECIFICAÇÕES

Wire Rope Diameter:	1.5 mm
Static Load Safety Factor:	5:1
Acabamento:	Electrogalvanized
Material:	Aço


Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Length	A	B	C	Static Load
SLDM615L2	196029	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Length	A	B	C	Static Load
SLDM615L1	196028	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Tamanho da haste (RS): 6
Length (L): 7mm
Largura (W): 9.2 mm
Altura (H): 24.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência
 técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

